



Tång för fjäderbandklämmor, totallängd: 250mm



Beställningsdata

Ordernummer	719965 250
GTIN	4003773077329
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

På basis av den sänksmida polygriptången Cobra® med fininställningsmöjlighet. Med speciella käftar för fasthållning av självlåsand slangklämmor. **Käftarna kan vridas 360°**. Kemiskt svärtad tång.

Fördel:

Kräver mindre ansträngning tack vare överlägsen utväxling. Käftöppning upp till 80 mm.

Användningsdata:

För säker greppning av självlåsand slangklämmor, standardklämmor, utrymmessnåla klämmor och trådklämmor samt fjäderbandringar.

Teknisk beskrivning

öppningsvidd	80 mm
antal spärlägen för fininställning	25
totallängd	250 mm
med broms	nej
spännvidd	≥ 40 mm
Nominell storlek	70 mm
maximal spännsträcka	40 mm
Handtagsutförande	med plastöverdrag
Material	Kromvanadin-elektrostål, smitt och oljehärdat

Yta tång	kemiskt gråsvärtad
Backarna kan vridas 360°	ja
Snabbinställning	ja
Produktslag	Klämtång