



## VridMomentmultiplikator fr,o,m, storlek 1300 i plastväska, max utgående vridmoment: 1300Nm



### Beställningsdata

Ordernummer	659980 1300
GTIN	5060207560108
Artikelklass	66D

### Beskrivning

#### Utförande:

Mekanisk, handmanövrerad momentomvandlare för kontrollerad skruvdragning. Förstärkare och stöd av högvärdigt stål. Med överlastskydd för växeln. **Enväxlad drivning** med invändigt anslutningsfäste för verktyg som spärrhuvud, T-handtag och momentnyckel. Momentomvandlare används med fördel i kombination med momentnycklar så att verktygens belastbarhet och åtdragningsmoment kan kontrolleras. **Utåtgående anslutningsfäste** med utvändigt fyrkanttapp för hylsor (på grund av de stora vridmomenten bör krafthylsor för slagskruvdragning användas).

Extremt noggrant arbetande växel med slipade kuggjul och polerade borrhål garanterar en exakt och alltid reproducerbar momentomvandling. Enastående noggrannhet på minst  $\pm 4\%$ . Mycket kompakt och lätt konstruktion, extrem lång livslängd och ytterst lite underhåll. Levereras i plastväska.

#### Fördel:

Momentomvandlarna gör det möjligt att överföra storavridmoment med korta hävarmar.

#### OBS!:

Alternativa stödordningar till nr 659980 storlek 2000 och 7000 kan levereras på förfrågan. Nr 659980 storlek 2000 kan på förfrågan levereras med elektroniska mätvärdesgivare.

### Teknisk beskrivning

fyrkantfäste	3/4 tum
--------------	---------

max ingående vridmoment	260 Nm
rekommenderad momentnyckel/momentområde	300 Nm
överbelastningsskydd	ja
vridmomentomsättning / effektiv fördubbling antal gånger	1:5
backgångsspärr	nej
Ø D	108 mm
vikt	3,8 kg
fyrkantsfäste	1/2 tum
antal stödanordningar (reaktionsplattor)	2
max utgående vridmoment	1300 Nm
längd L	398 mm
höjd H	103 mm
Mätteknik	mekanisk
Mätnoggrannhet	4 %
Yttermått R2	212 mm
Yttermått R1	77 mm
Produktslag	Momentnyckel