

**Kraftsidavbitare, förkromad, med grepphylsor, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	723100 200
GTIN	4003773035367
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt huvud med extra induktionshärdade skär (ca 64 HCR). Utanpåliggande led Hög skäreffekt tack vare optimalt utväxlingsförhållande.

Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Användningsdata:

För all tråd (lång livslängd även vid hård tråd). Hög lastförmåga för mycket höga utmattningslaster.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	4,2 mm
totallängd	200 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	3 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2,5 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshärdade skär (ca 64 HRC)
Material	Kromvanadinstål

Yta	förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång