

**Kraftsidavbitare, blank, totallängd: 180mm****Beställningsdata**

Ordernummer	723400 180
GTIN	4045197166258
Artikelklass	72B

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt huvud med extra induktionshårdade skär (ca 64 HCR). Utanpåliggande led Hög skäreffekt tack vare optimalt utväxlingsförhållande.

Blank tång, plastklädda handtag.

Användningsdata:

För all tråd (lång livslängd även vid hård tråd). Hög lastförmåga för mycket höga utmattningslaster.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	3,8 mm
totallängd	180 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,7 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2,2 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	med plastöverdrag
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Material	Kromvanadinstål

Yta	blank
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång