



Hårdmetallkärnborr utan centrumborr, borrh-Ø: 50mm



Beställningsdata

Ordernummer	788000 50
GTIN	4002395312566
Artikelklass	76G

Beskrivning

Utförande:

Borrhkrona med **diamantslipade hårdmetallskär**.

Med invändig M16-gänga för skaft nr 788022.

Användningsdata:

För borrar av större hål och genombrott med **slagbormaskiner eller borrhammare** i betong, murverk, natursten osv.

Teknisk beskrivning

borrh-Ø	50 mm
totallängd	58 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Produktslag	Kärnhålsborr

Tillbehör

Dubbhålsborr Längd 120 mm

788070 120

Fästskaft för kärnborkronor totallängd 105 mm

788022 105