



## VridMomentmultiplikator fr,o,m, storlek 1300 i plastväska, max utgående vridmoment: 2000Nm

### Beställningsdata

Ordernummer	659980 2000
GTIN	5060207567558
Artikelklass	66D

### Beskrivning

#### Utförande:

Mekanisk, handmanövrerad momentomvandlare för kontrollerad skruvdragning. Förstärkare och stöd av högvärdigt stål. Med överlastskydd för växeln. **Enväxlad drivning** med invändigt anslutningsfäste för verktyg som spärrhuvud, T-handtag och momentnyckel. Momentomvandlare används med fördel i kombination med momentnycklar så att verktygens belastbarhet och åtdragningsmoment kan kontrolleras. **Utåtgående anslutningsfäste** med utvändigt fyrkantfäste för hylsor (på grund av de stora vridmomenten bör krafthylsor för slagskruvdragning användas).

Extremt noggrant arbetande växel med slipade kugghjul och polerade borrhål garanterar en exakt och alltid reproducerbar momentomvandling. Enastående noggrannhet på minst  $\pm 4\%$ . Mycket kompakt och lätt konstruktion, extrem lång livslängd och ytterst lite underhåll. Levereras i plastväska.

#### Fördel:

Momentomvandlarna gör det möjligt att överföra storavridmoment med korta hävarmar.

#### OBS!:

Alternativa stödanordningar till nr 659980 storlek 2000 och 7000 kan levereras på förfrågan. Nr 659980 storlek 2000 kan på förfrågan levereras med elektroniska mätvärdesgivare.

### Teknisk beskrivning

vridmomentomsättning / effektiv fördubbling antal gånger	1:27
rekommenderad momentnyckel / momentområde	100 Nm
antal stödanordningar (reaktionsplattor)	1
fyrkantfäste	1/2 tum
fyrkantfäste	1 tum

max utgående vridmoment	2000 Nm
vikt	3,2 kg
överbelastningsskydd	ja
Ø D	72 mm
max ingående vridmoment	74 Nm
backgångsspärr	ja
höjd H	150 mm
Mätteknik	mekanisk
Mätnoggrannhet	4 %
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Yttermått R2	165 mm
Yttermått R1	74 mm
Produktslag	Momentnyckel