

Garant**Kraftsidavbitare, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 180mm**

Beställningsdata

Ordernummer	723510 180
GTIN	4045197501615
Artikelklass	71B

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt huvud, induktionshårdade skär (ca 64 HCR), utanpåliggande, glappfri led.

Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker **Haptoprene**-yta.

Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	180 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,7 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	3,8 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2,2 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång