

**Kraftsidavbitare, blank, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	723400 200
GTIN	4045197166265
Artikelklass	72B

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt huvud med extra induktionshårdade skär (ca 64 HCR). Utanpåliggande led Hög skäreffekt tack vare optimalt utväxlingsförhållande.

Blank tång, plastklädda handtag.

Användningsdata:

För all tråd (lång livslängd även vid hård tråd). Högt lastförmåga för mycket höga utmattningslast.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2,5 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	4,2 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	3 mm
totallängd	200 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	med plastöverdrag
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Material	Kromvanadinstål

Yta	blank
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång