



Universalborr av hårdmetall, Borr-Ø: 8mm



Beställningsdata

Ordernummer	787040 8
GTIN	9002740008163
Artikelklass	76G

Beskrivning

Utförande:

Hårdmetallskäret diamantslipat på alla sidor med **extra skarpa, superhårda egg**ar. Patenterad 4-stepsprofil för snabb utmatning av borrar. spån.

Användningsdata:

Noggrann **rotationsborrning** i kakel, klinker, murverk, betong, metall, trä och plast.

OBS!:

OBS! – Endast för rotationsborrning (utan slag).

Teknisk beskrivning

spirallängd	80 mm
Borr-Ø	8 mm
total längd	120 mm
Antal skär Z	2
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	ej slagborrning
Skaft	Cylindriskt skaft
Produktslag	Universalborr