



VridMomentmultiplikator fr,o,m, storlek 1300 i plastväska, max utgående vridmoment: 3000Nm



Beställningsdata

Ordernummer	659980 3000
GTIN	5060207567435
Artikelklass	66D

Beskrivning

Utförande:

Mekanisk, handmanövrerad momentomvandlare för kontrollerad skruvdragning. Förstärkare och stöd av högvärdigt stål. Med överlastskydd för växeln. **Enväxlad drivning** med invändigt anslutningsfäste för verktyg som spärrhuvud, T-handtag och momentnyckel. Momentomvandlare används med fördel i kombination med momentnycklar så att verktygens belastbarhet och åtdragningsmoment kan kontrolleras. **Utåtgående anslutningsfäste** med utvändigt fyrkanttapp för hylsor (på grund av de stora vridmomenten bör krafthylsor för slagskruvdragning användas).

Extremt noggrant arbetande växel med slipade kuggjul och polerade borrhål garanterar en exakt och alltid reproducerbar momentomvandling. Enastående noggrannhet på minst $\pm 4\%$. Mycket kompakt och lätt konstruktion, extrem lång livslängd och ytterst lite underhåll. Levereras i plastväska.

Fördel:

Momentomvandlarna gör det möjligt att överföra storavridmoment med korta hävarmar.

OBS!:

Alternativa stödordningar till nr 659980 storlek 2000 och 7000 kan levereras på förfrågan. Nr 659980 storlek 2000 kan på förfrågan levereras med elektroniska mätvärdesgivare.

Teknisk beskrivning

max ingående vridmoment	193 Nm
antal stödanordningar (reaktionsplattor)	1
överbelastningsskydd	ja
vridmomentomsättning / effektiv fördubbling antal gånger	1:15,5
backgångsspärr	ja
vikt	6,1 kg
Ø D	108 mm
max utgående vridmoment	3000 Nm
fyrkantsfäste	1/2 tum
fyrkantfäste	1 tum
rekommenderad momentnyckel/momentområde	250 Nm
längd L	498 mm
höjd H	131 mm
Mätteknik	mekanisk
Mätnoggrannhet	4 %
Produktslag	Momentnyckel