



Ändavbitare polerad, totallängd: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	721100 160
GTIN	4003773040620
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt huvud med kort led. Skären är induktionshårdade (ca HCR 64). Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag. Hög klippkapacitet tack vare optimalt utväxlingsförhållande.

Norm:

DIN ISO 5748

Material:

Kromvanadin-höghärdningsstål, smitt, oljehärdat i flera steg.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	4,5 mm
totallängd	160 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,5 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5748
Handtag	med plastöverdrag
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Material	Kromvanadinstål
Yta	kemiskt svärtad tång
huvud	polerad

Produktslag

Skärande tång