



## Skruvdragarsats för spår, med kraftformhandtag, Antal skruvmejslar: 5



### Beställningsdata

Ordernummer	660110 5
GTIN	4013288102256
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

Mångsidiga och robusta skruvmejslar med konformad klinga (mejselspets) och sexkant för anbringande av skruvnycklar.

**Kraftformhandtag** av slagtålig plast **med integrerade mjukzoner** gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.

**Klinga** av specialstål med hög hårdhet och mycket hög seghet; **diamantbelagda mejselspetsar**. Sexkantig profilklinga från strl 5,5 med sexkantig ansats för skruvnycklar. Micromatt förkromad yta.

#### Fördel:

- **Mycket hög slitstyrka och mindre kast tack vare diamantbeläggningen.**
- **Snabbare och mer ergonomiskt arbete tack vare kraftformhandtaget.**
- **Hög kraftöverföring genom integrerade mjukzoner.**
- **Rullstopp.**
- **Märkning med uttagssymbol och storlek på kåpan.**

#### Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.

#### Innehåll:

vardera 1 mejsel nr 660100: storlek 3,5; 4; 5,5; 7; 9

### Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	5
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar

## Tillbehör

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 7 mm	660100 7
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 3,5 mm	660100 3,5
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 10 mm	660100 10
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 9 mm	660100 9
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 4 mm	660100 4
Skruvhållare Typ 1	666425 1
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 5,5 mm	660100 5,5