

**Kraftsidavbitare, polerad, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	723150 200
GTIN	4003773034056
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt huvud med extra induktionshårdade skär (ca 64 HCR). Utanpåliggande led Hög skäreffekt tack vare optimalt utväxlingsförhållande.

Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Användningsdata:

För all tråd (lång livslängd även vid hård tråd). Hög lastförmåga för mycket höga utmattningslaster.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet hård tråd upp till Ø	3 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	4,2 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2,5 mm
totallängd	200 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	med plastöverdrag
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Material	Kromvanadinstål

Yta	Kemiskt svärtad med polerat huvud
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång