

Garant**Sidavbitare förkromad med grepphylsor, totallängd: 140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	724840 140
GTIN	4045197417015
Artikelklass	71B

Beskrivning**Utförande:**

Slimmad form med induktionshårdade skär (ca 62 HRC).

Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker **Haptoprene**-yta.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet hård tråd upp till Ø	1,8 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	2,8 mm
totallängd	140 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 62 HRC)
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång