



Skruvdragarsats för spår, med kraftformhandtag, Antal skruvmejslar: 6



Beställningsdata

Ordernummer	660110 6
GTIN	4013288102263
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Mångsidiga och robusta skruvmejslar med konformad klinga (mejselspets) och sexkant för anbringande av skruvnycklar.

Kraftformhandtag av slagålig plast **med integrerade mjukzoner** gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.

Klinga av specialstål med hög hårdhet och mycket hög seghet; **diamantbelagda mejselspetsar**. Sexkantig profilklinga från strl 5,5 med sexkantig ansats för skruvnycklar. Micromatt förkromad yta.

Fördel:

- **Mycket hög slitstyrka och mindre kast tack vare diamantbeläggningen.**
- **Snabbare och mer ergonomiskt arbete tack vare kraftformhandtaget.**
- **Hög kraftöverföring genom integrerade mjukzoner.**
- **Rullstopp.**
- **Märkning med uttagsymbol och storlek på kåpan.**

Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.

Innehåll:

vardera 1 mejsel nr 660100: storlek 3,5; 4; 5,5; 7; 9; 10

Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	6
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Skruvhållare Typ 1	666425 1
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 5,5 mm	660100 5,5
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 3,5 mm	660100 3,5
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 10 mm	660100 10
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 7 mm	660100 7
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 4 mm	660100 4
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 9 mm	660100 9