



## Skruvdragarsats för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa, Antal skruvmejslar: 5



### Beställningsdata

Ordernummer	660310 5
GTIN	4013288101761
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

**Kraftformhandtag** av slagtålig plast **med inbyggda mjukzoner** och **slagkåpa** (storlek 12 och 14 utan mjukzoner, storlek 3,5 utan slagkåpa och genomgående klinga).

**Genomgående sexkantig klinga** av slagtåligt specialstål **till handtagets ände**. Från strl 4,5 med sexkantig ansats för skruvnycklar. Micromatt förkromad yta.

#### Innehåll:

vardera 1 mejsel nr 660300: storlek 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9

### Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	5
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar

### Tillbehör

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 9 mm	660300 9
	660300 4,5

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa  
mejselbredd b 4,5 mm

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa  
mejselbredd b 10 mm

660300 10

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa  
mejselbredd b 5,5 mm

660300 5,5

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa  
mejselbredd b 12 mm

660300 12

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa  
mejselbredd b 3,5 mm

660300 3,5

Skruvhållare Typ 1

666425 1

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa  
mejselbredd b 7 mm

660300 7

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa  
mejselbredd b 14 mm

660300 14