

Garant**Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene®-handtag, mejselbredd b: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	660030 2
GTIN	4045197923288
Artikelklass	61F

Beskrivning**Utförande:**

Mångsidiga och robusta skruvdragare med konisk klinga.

Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. **Klinga** av kromvanadin-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Förnicklad och förkromad yta, svart spets med planparallellt förskjuten egg.

Krafthandtag med hudvänlig och greppsäker **Haptoprene**-yta och kärna av extra seg och slagttålig polypropen. **Från storlek 8 med sexkantsansats för skruvnycklar.**

- **Förskjutna, planparallella mejselspetsar som passar exakt till normerade skruvspår.**
- **Handtagsändens släta rundning utan grader förhindrar nötning mot handflatan.**
- **Rundad, ergonomisk form med greppsäker och hudvänlig yta som garanterar ett mindre tröttande arbete och stora vridmoment.**
- **Rullstopp.**
- **Märkning med drivningssymbol och storlek.**

Fördel:

- **Förskjutna planparallella eggar med yt- istället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.**
- **Ingen cam out-effekt.**
- **Eggarna passar perfekt till normerade och onormerade skruvspår.**
- **Handtagets släta och gradfria rundning förhindrar friktion mot handflatan.**
- **Rundad, ergonomisk form med greppsäker och hudvänlig yta som garanterar ett mindre tröttande arbete och stora vridmoment.**
- **Rullstopp.**
- **Märkning med drivningssymbol och storlek.**

Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.

Teknisk beskrivning

Datablad

klingbeteckning	00
mejselbredd b	2 mm
totallängd	100 mm
mejseltjocklek a	0,3 mm
klinglängd	40 mm
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar