



## Momentomvandlare i plåtväska, max utgående vridmoment: 1350Nm



### Beställningsdata

Ordernummer	659975 1350
GTIN	4018754186792
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Mekanisk, handmanövrerad momentomvandlare för kontrollerad skruvdragning. Förstärkare och stöd av högvärdigt stål. Med överlastskydd för växeln. **Enväxlad drivning** med invändigt anslutningsfäste för verktyg som spärrhuvud, T-handtag och momentnyckel. Momentomvandlare används med fördel i kombination med momentnycklar så att verktygens belastbarhet och åtdragningsmoment kan kontrolleras. **Utåtgående anslutningsfäste** med utvändigt fyrkanttapp för hylsor (på grund av de stora vridmomenten bör krafthylsor för slagskruvdragning användas).

Exakt planetväxel garanterar noggrann momentöverföring under lång tid med en noggrannhet på  $\pm 5\%$ . Levereras i plåtlåda.

#### Fördel:

Momentomvandlarna gör det möjligt att överföra storavridmoment med korta hävarmar.

### Teknisk beskrivning

max ingående vridmoment	375 Nm
utväxling	4:1
vridmomentomsättning / effektiv fördubbling antal gånger	1:3,6
vikt	3,4 kg
överbelastningsskydd	ja
fyrkantfäste	3/4 tum

backgångsspärr	nej
Ø D	90 mm
rekommenderad momentnyckel/momentområde	400 Nm
antal stödanordningar (reaktionsplattor)	1
fyrkantfäste	3/4 tum
max utgående vridmoment	1350 Nm
längd L	265 mm
höjd H	106 mm
Mätteknik	mekanisk
Mätnoggrannhet	5 %
Serie	MULTIPOWER MP300
Produktslag	Momentnyckel