



Skruvdragarsats för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa, Antal skruvmejslar: 6



Beställningsdata

Ordernummer	660310 6
GTIN	4013288101778
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast **med inbyggda mjukzoner** och **slagkåpa** (storlek 12 och 14 utan mjukzoner, storlek 3,5 utan slagkåpa och genomgående klinga).

Genomgående sexkantig klinga av slagtåligt specialstål **till handtagets ände**. Från strl 4,5 med sexkantig ansats för skruvnycklar. Micromatt förkromad yta.

Innehåll:

vardera 1 mejsel nr 660300: storlek 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10

Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	6
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 10 mm	660300 10
	660300 12

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa
mejselbredd b 12 mm

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa
mejselbredd b 4,5 mm

660300 4,5

Skruvhållare Typ 1

666425 1

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa
mejselbredd b 7 mm

660300 7

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa
mejselbredd b 14 mm

660300 14

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa
mejselbredd b 5,5 mm

660300 5,5

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa
mejselbredd b 3,5 mm

660300 3,5

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa
mejselbredd b 9 mm

660300 9