



Kraftsidavbitare, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 180mm



Beställningsdata

Ordernummer	723500 180
GTIN	4003773022985
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt huvud, induktionshårdade skär (ca 64 HCR), utanpåliggande, glappfri led.
Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	3,8 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2,2 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,7 mm
totallängd	180 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång