



## Gripringstång, Typ: G3



### Beställningsdata

Ordernummer	719950 G3
GTIN	4003773231080
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag. Raka, förskjutna spetsar, dvs anpassade till gripringarnas hål. Med returfjäder; G0 med ställskruv.

#### Användningsdata:

För "**gripringar**" (ringar för axlar utan spår).

#### Norm:

**DIN ISO 5743**

#### Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat.

Användninglåsringstänger: Ringar för axlar utan spår

totallängd: 140 mm

spets-Ø: 1,3 mm

för axel-Ø: 14 – 18 mm

### Teknisk beskrivning

för axel-Ø	14 – 18 mm
totallängd	140 mm
spets-Ø	1,3 mm
Norm	DIN ISO 5743
Användninglåsringstänger	Ringar för axlar utan spår

Käftform	rak
Handtag	med plastöverdrag
Material	Kromvanadinspecialstål
Yta	Kemiskt svärtad tång med polerat huvud
Led med integrerad retur fjäder	ja (strl. G0 med justerskruv)
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång