

**Kraftig ändavbitare, totallängd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	721900 160
GTIN	4003773213796
Artikelklass	73F

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt huvud, utanpåliggande led. Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag. Induktionshårdade skär (ca 61 HRC).

**Norm:**

**DIN ISO 5748**

**Material:**

Specialverktogsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat i flera steg.

**Teknisk beskrivning**

klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	4 mm
totallängd	160 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,3 mm
Norm	DIN ISO 5748
Handtag	med plastöverdrag
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 61 HRC)
Material	Specialverktogsstål
Yta	kemiskt svärtad tång
huvud	polerad
Produktslag	Skärande tång

