

**Kraftsidavbitare med stor kapacitet, TwinForce®, polerad, totallängd: 180mm****Beställningsdata**

Ordernummer	723170 180
GTIN	4003773074762
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt huvud, induktionshårdade skär (ca 64 HCR), utanpåliggande led med excentrisk dubbelledskonstruktion.

Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Fördel:

Överlägsen kraftsidavbitare med 50 % lägre kraftbehov jämfört med vanliga kraftsidavbitare i samma storlek. Efterjusterande skärning minskar kraftbehovet.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	180 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	3 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	3,2 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	5,5 mm
tillverkarens beteckning	TwinForce
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	med plastöverdrag
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)

Material	Kromvanadinstål
Yta	Kemiskt svärtad tång med polerat huvud
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	ja
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång