



Momentomvandlare i plåtväska, max utgående vridmoment: 2000Nm



Beställningsdata

Ordernummer	659975 2000
GTIN	4018754186808
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Mekanisk, handmanövrerad momentomvandlare för kontrollerad skruvdragning. Förstärkare och stöd av högvärdigt stål. Med överlastskydd för växeln. **Enväxlad drivning** med invändigt anslutningsfäste för verktyg som spärrhuvud, T-handtag och momentnyckel. Momentomvandlare används med fördel i kombination med momentnycklar så att verktygens belastbarhet och åtdragningsmoment kan kontrolleras. **Utåtgående anslutningsfäste** med utvändigt fyrkanttapp för hylsor (på grund av de stora vridmomenten bör krafthylsor för slagskruvdragning användas).

Exakt planetväxel garanterar noggrann momentöverföring under lång tid med en noggrannhet på $\pm 5\%$. Levereras i plåtlåda.

Fördel:

Momentomvandlarna gör det möjligt att överföra storavridmoment med korta hävarmar.

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
fyrkantfäste	1 tum
backgångsspärr	ja
överbelastningsskydd	ja
rekommenderad momentnyckel/momentområde	200 Nm
utväxling	16:1

vridmomentomsättning / effektiv fördubbling antal gånger	1:12,5
Ø D	95 mm
antal stödanordningar (reaktionsplattor)	1
max utgående vridmoment	2000 Nm
max ingående vridmoment	160 Nm
vikt	7 kg
längd L	330 mm
höjd H	161 mm
Mätteknik	mekanisk
Mätnoggrannhet	5 %
Serie	MULTIPOWER MP300
Produktslag	Momentnyckel