



Låsringstång, Typ: A31



Beställningsdata

Ordernummer	719905 A31
GTIN	4045197493132
Artikelklass	72B

Beskrivning

Utförande:

Smidda i ett stycke. Tången svartfosfaterad. Plastklädda handtag. **Form B – vinklade käftar 90°.**

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Teknisk beskrivning

spets-Ø	2,3 mm
Form	B
för utväändig låsrings-Ø	40 - 100 mm
totallängd	225 mm
Norm	DIN 5254 B
Användninglåsringstänger	Vinklad ytterring
Käftform	vinklade 90°
Handtag	med plastöverdrag
Material	Kromvanadinstål

Yta	kemiskt svärtad tång
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång