



Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa, mejselbredd b: 4,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	660300 4,5
GTIN	4013288018014
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast **med inbyggda mjukzoner** och **slagkåpa** (storlek 12 och 14 utan mjukzoner, storlek 3,5 utan slagkåpa och genomgående klinga).

Genomgående sexkantig klinga av slagtåligt specialstål **till handtagets ände**. Från strl 4,5 med sexkantig ansats för skruvnycklar. Micromatt förkromad yta.

Teknisk beskrivning

klinglängd	90 mm
sexkant för skruvnycklar	8 mm
totallängd	188 mm
mejseltjocklek a	0,8 mm
mejselbredd b	4,5 mm
tillverkarens beteckning	932 A
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar