




Skruvdragarsats för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa, Antal skruvmejslar: 8



Beställningsdata

Ordernummer	660310 8
GTIN	4013288101785
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast **med inbyggda mjukzoner** och **slagkåpa** (storlek 12 och 14 utan mjukzoner, storlek 3,5 utan slagkåpa och genomgående klinga).

Genomgående sexkantig klinga av slagtåligt specialstål **till handtagets ände**. Från strl 4,5 med sexkantig ansats för skruvnycklar. Micromatt förkromad yta.

Innehåll:

vardera 1 mejsel nr 660300: storlek 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10; 12; 14

Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	8
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 3,5 mm	660300 3,5
Skruvhållare Typ 1	666425 1

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 10 mm	660300 10
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 5,5 mm	660300 5,5
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 14 mm	660300 14
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 12 mm	660300 12
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 9 mm	660300 9
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 4,5 mm	660300 4,5
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 7 mm	660300 7