



## Skruvdragarsats för spår, med trähandtag, Antal skruvmejslar: 5



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 660810 5      |
| GTIN         | 4045197372482 |
| Artikelklass | 62F           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Handtag av lackerat hårdträ med läderslagkappa. Klinga av krommolybdenstål, genomgående till handtagets ände. Förokromad yta, svart mejselspets. Från storlek 5,5 med sexkantig ansats för skruvnycklar.

#### Innehåll:

vardera 1 mejsel nr 660800: storlek 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9

### Teknisk beskrivning

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Antal skruvmejslar | 5               |
| Drivprofil         | Spårskruvmejsel |
| Produktslag        | Skruvmejslar    |

### Tillbehör

|  |            |
|--|------------|
| Skruvdragare för spår, med trähandtag mejselbredd b 9 mm   | 660800 9   |
| Skruvdragare för spår, med trähandtag mejselbredd b 3,5 mm | 660800 3,5 |
|  | 660800 12  |

Skruvdragare för spår, med trähandtag mejselbredd b 12 mm

Skruvdragare för spår, med trähandtag mejselbredd b 5,5 mm

660800 5,5

Skruvdragare för spår, med trähandtag mejselbredd b 4,5 mm

660800 4,5

Skruvdragare för spår, med trähandtag mejselbredd b 14 mm

660800 14

Skruvdragare för spår, med trähandtag mejselbredd b 7 mm

660800 7

Skruvhållare Typ 1

666425 1

Skruvdragare för spår, med trähandtag mejselbredd b 10 mm

660800 10