



Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag, mejselbredd b: 5,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	660100 5,5
GTIN	4013288102133
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Mångsidiga och robusta skruvmejslar med konformad klinga (mejselspets) och sexkant för anbringande av skruvnycklar.

Kraftformhandtag av slagtålig plast **med integrerade mjukzoner** gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.

Klinga av specialstål med hög hårdhet och mycket hög seghet; **diamantbelagda mejselspetsar**. Sexkantig profil klinga från strl 5,5 med sexkantig ansats för skruvnycklar. Micromatt förkromad yta.

Fördel:

- **Mycket hög slitstyrka och mindre kast tack vare diamantbeläggningen.**
- **Snabbare och mer ergonomiskt arbete tack vare kraftformhandtaget.**
- **Hög kraftöverföring genom integrerade mjukzoner.**
- **Rullstopp.**
- **Märkning med uttagssymbol och storlek på kåpan.**

Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.

Teknisk beskrivning

mejselbredd b	5,5 mm
klinglängd	100 mm
mejseltjocklek a	1 mm
totallängd	198 mm
sexkant för skruvnycklar	8 mm

Drivprofil

Spårskruvmejsel

Produktlag

Skruvmejslar