



## Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa, mejselbredd b: 9mm



### Beställningsdata

Ordernummer	660300 9
GTIN	4013288018045
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

**Kraftformhandtag** av slagtålig plast **med inbyggda mjukzoner** och **slagkåpa** (storlek 12 och 14 utan mjukzoner, storlek 3,5 utan slagkåpa och genomgående klinga).

**Genomgående sexkantig klinga** av slagtåligt specialstål **till handtagets ände**. Från strl 4,5 med sexkantig ansats för skruvnycklar. Micromatt förkromad yta.

### Teknisk beskrivning

mejseltjocklek a	1,6 mm
sexkant för skruvnycklar	13 mm
totallängd	262 mm
klinglängd	150 mm
mejselbredd b	9 mm
tillverkarens beteckning	932 A
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar