

HellermannTyton

Hylstång, Typ: 0/1**Beställningsdata**

Ordernummer	729930 0/1
GTIN	4031026185170
Artikelklass	76C

Beskrivning**Utförande:**

Kropp av lättmetall med tre krökta (strl 8/10 med raka), utbytbara stålstift. Öppningsvidden kan ställas in med stiftskruv.

Användningsdata:

För vidgning av gummi- och PVC-hylsor.

OBS!:

Utbytesstift ska endast användas med rätt typ.

effektiv dornlängd: 30 mm

totallängd: 130 mm

Total dornlängd: 50 mm

för kabelytter-Ø: 2 - 3,5 mm

för hylsor med inner-Ø: 1,25 - 1,75 mm

Teknisk beskrivning

för kabelytter-Ø	2 - 3,5 mm
totallängd	130 mm
för hylsor med inner-Ø	1,25 - 1,75 mm
effektiv dornlängd	30 mm
Total dornlängd	50 mm
tillverkarens beteckning	NA0/1
Produktslag	Presstång

Tillbehör

Fjäder till hylstång Typ 1

729320 1

Sats med reservstiftTredelad Typ 0/1

729931 0/1