



Presstång MultiCrimp® med utbytesmagasin, Antal utbytesinsatser: 3



Beställningsdata

Ordernummer	729650 3
GTIN	4003773066927
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Presstång med snabbytessystem för mobila monteringsarbeten. Det separata rundmagasinet innehåller 3 resp. 5 presshylsor för de vanligaste presstillämpningarna. Brunerad tång, handtag med flerkomponenthylsor.

- **Snabbt och verktygsfritt byte av presshylsa.**
- **Ett verktyg för de vanligaste presstillämpningarna.**
- **Pressresultat som för fast monterade pressinsatser.**

leveransinnehåll:

Presstång med rundmagasin inklusive 3 resp. 5 presshylsor
totallängd: 250 mm

för ändhylsor: 0,25 – 6,0 mm²

för isolerade kabelskor och skarvdon: 0,5 - 6 mm²

för oisolerade flatstift: 0,5 - 6 mm²

Teknisk beskrivning

för ändhylsor	0,25 – 6,0 mm ²
Antal utbytesinsatser	3
för isolerade kabelskor och skarvdon	0,5 - 6 mm ²
totallängd	250 mm
för oisolerade flatstift	0,5 - 6 mm ²

tillverkarens beteckning	MultiCrimp
Produktslag	Presstång