



Presstång för koaxialkontakter, för koaxialkabeltyp: RG316



Beställningsdata

Ordernummer	729825 RG316
GTIN	4003773051916
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Stålkropp med kraftutväxling. Skänklar med grepphylsor av plast. Håller definierade presskrafter exakt tack vare integrerad spärrmekanism. För pressning av BNC- och TNC-kontakter. Av kromvanadin-specialstål, oljehärdat. Grepphylsor av flerkomponentmaterial. lämpliga för kabeltyp RG: 58; 174; 188; 316
totallängd: 220 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	220 mm
lämpliga för kabeltyp RG	58; 174; 188; 316
Serie	PreciForce®
tillverkarens beteckning	PreciForce
Produktslag	Presstång