



Presstång MultiCrimp® med utbytesmagasin, Antal utbytesinsatser: 5



Beställningsdata

Ordernummer	729650 5
GTIN	4003773066934
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Presstång med snabbytesystem för mobila monteringsarbeten. Det separata rundmagasinet innehåller 3 resp. 5 presshylsor för de vanligaste presstillämpningarna. Brunerad tång, handtag med flerkomponenthylsor.

- **Snabbt och verktygsfritt byte av presshylsa.**
- **Ett verktyg för de vanligaste presstillämpningarna.**
- **Pressresultat som för fast monterade pressinsatser.**

leveransinnehåll:

Presstång med rundmagasin inklusive 3 resp. 5 presshylsor

totallängd: 250 mm

för ändhylsor: 0,25–6,0 och 10; 16; 25 mm²

för isolerade kabelskor och skarvdon: 0,5 - 6 mm²

för oisolerade flatstift: 0,5 - 6 mm²

för oisolerade kabelskor och skarvdon: 0,5 - 10 mm²

för oisolerade skarvdon: 0,5 - 10 mm²

Teknisk beskrivning

för isolerade kabelskor och skarvdon	0,5 - 6 mm ²
för oisolerade kabelskor och skarvdon	0,5 - 10 mm ²
för oisolerade skarvdon	0,5 - 10 mm ²

för oisolerade flatstift	0,5 - 6 mm ²
för ändhylsor	0,25–6,0 och 10; 16; 25 mm ²
totallängd	250 mm
Antal utbytesinsatser	5
tillverkarens beteckning	MultiCrimp
Produktslag	Presstång