

HellermannTyton

**Hylstång, Typ: 4/5****Beställningsdata**

Ordernummer	729930 4/5
GTIN	4031026185217
Artikelklass	76C

**Beskrivning****Utförande:**

Kropp av lättmetall med tre krökta (strl 8/10 med raka), utbytbara stålstift. Öppningsvidden kan ställas in med stiftskruv.

**Användningsdata:**

För vidgning av gummi- och PVC-hylsor.

**OBS!:**

Utbytesstift ska endast användas med rätt typ.

effektiv dornlängd: 55 mm

totallängd: 150 mm

Total dornlängd: 80 mm

för kabelytter-Ø: 13 - 20 mm

för hylsor med inner-Ø: 7,5 - 10 mm

**Teknisk beskrivning**

för hylsor med inner-Ø	7,5 - 10 mm
Total dornlängd	80 mm
för kabelytter-Ø	13 - 20 mm
effektiv dornlängd	55 mm
totallängd	150 mm
tillverkarens beteckning	NA4/5
Produktslag	Presstång

---

**Tillbehör**

Sats med reservstiftTredelad Typ 4/5

729931 4/5

Fjäder till hylstång Typ 2

729320 2