



Presstång, Typ: F63



Beställningsdata

Ordernummer	729722 F63
GTIN	4003773051886
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Stålkropp med kraftutväxling. Håller definierade presskrafter exakt tack vare integrerad spärrmekanism.

Av specialstål. Precisionsprofiler, mycket stor utväxling – speciell fördelaktig vid pressning av större tvärsnitt.

total längd: 220 mm

för ledararea: 0,5 - 6 mm²

för flatstift: F4,8 / F6,3

Teknisk beskrivning

total längd	220 mm
för flatstift	F4,8 / F6,3
för ledararea	0,5 - 6 mm ²
Produktslag	Presstång