

**Presstång, Typ: 6NIS****Beställningsdata**

Ordernummer	729700 6NIS
GTIN	4045197166692
Artikelklass	72B

Beskrivning**Utförande:**

Kropp av plattjärn med pressbackar för olika pressningar (se tabell). Klippskär med gänga för bultar M2,6–M5. Skalskär för 0,75 – 6 mm². Svartlackerad tång, skänklar med grepphylsor av plast. För avisolering, klippning, pressning med mera, framför allt vid reparationsarbeten.

totallängd: 220 mm

för ledararea: 1,5 – 6 mm²

Teknisk beskrivning

totallängd	220 mm
för ledararea	1,5 – 6 mm ²
Produktslag	Presstång