



## Sidavbitare förkromad med grepphylsor, totallängd: 125mm



### Beställningsdata

Ordernummer	724860 125
GTIN	4003773039501
Artikelklass	73F

### Beskrivning

**Utförande:**

Slimmad form med induktionshårdade skär (ca 62 HRC).  
Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

### Teknisk beskrivning

klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	3 mm
totallängd	125 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	1,5 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 62 HRC)
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej

Produktslag

Skärande tång