



## Hårdmetall-hammarborsats, Borr-Ø: 5-12mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 789020 5-12   |
| GTIN         | 4002395369980 |
| Artikelklass | 76G           |

### Beskrivning

#### Utförande:

- **2-skärig.** De tre speciella matningständerna Power Breaker på MS2 ger upphov till mikrosprickor i det bearbetade materialet för snabbare borsjunkning och materialavverkning. Den högklassiga hårdmetallspetsen med extra kraftig lödning garanterar lång brukstid även i armerad betong. Tack vare den kärnförstärkta spiralen (KVS) dämpas vibrationer; slagenergin överförs direkt till borspetsen.

#### Användningsdata:

För borring i betong, natursten och murverk.

#### Innehåll:

hammarborr nr 789000: vardera 1 st  
storlek 5; 6; 8, längd 110 mm;  
storlek 6; 8; 10; 12, längd 160 mm

### Teknisk beskrivning

|              |           |
|--------------|-----------|
| Borr-Ø       | 5 - 12 mm |
| Antal skär Z | 2         |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Skärmaterial                  | VHM          |
| Användning med slag/utan slag | slagborrning |
| Skaft                         | SDS Plus     |
| Produktslag                   | Stenborr     |

## Tillbehör

|   |               |
|---|---------------|
| Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Ø×totallängd 12X160 mm | 789000 12X160 |
| Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Ø×totallängd 8X160 mm  | 789000 8X160  |
| Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Ø×totallängd 5X110 mm  | 789000 5X110  |
| Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Ø×totallängd 10X160 mm | 789000 10X160 |
| Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Ø×totallängd 8X110 mm  | 789000 8X110  |
| Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Ø×totallängd 6X110 mm  | 789000 6X110  |
| Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Ø×totallängd 6X160 mm  | 789000 6X160  |