



## Hårdmetall-hammarborsarsats, Borr-Ø: 5-14mm



### Beställningsdata

Ordernummer	789020 5-14
GTIN	4002395369997
Artikelklass	76G

### Beskrivning

#### Utförande:

- **2-skärig.** De tre speciella matningständerna Power Breaker på MS2 ger upphov till mikrosprickor i det bearbetade materialet för snabbare borsjunkning och materialavverkning. Den högklassiga hårdmetallspetsen med extra kraftig lödning garanterar lång brukstid även i armerad betong. Tack vare den kärnförstärkta spiralen (KVS) dämpas vibrationer; slagenergin överförs direkt till borspetsen.

#### Användningsdata:

För borring i betong, natursten och murverk.

#### Innehåll:

hammarborr nr 789000: vardera 1 st  
storlek 5; 6; 6, längd 110 mm;  
storlek 6; 6; 8; 8; 10; 12; 14, längd 160 mm

### Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
Borr-Ø	5 - 14 mm

Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Skaft	SDS Plus
Produktslag	Stenborr

## Tillbehör

Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Øxtotalängd 8X160 mm	789000 8X160
Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Øxtotalängd 10X160 mm	789000 10X160
Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Øxtotalängd 14X160 mm	789000 14X160
Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Øxtotalängd 12X160 mm	789000 12X160
Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Øxtotalängd 5X110 mm	789000 5X110
Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Øxtotalängd 6X110 mm	789000 6X110
Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Øxtotalängd 8X110 mm	789000 8X110
Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Øxtotalängd 6X160 mm	789000 6X160