



Kraftsidavbitare, polerad, med retur fjäder, totallängd: 180mm



Beställningsdata

Ordernummer	725230 180
GTIN	4003773060192
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt huvud med extra induktionshårdade skär (ca 64 HCR). Utanpåliggande led **Med in- och urkopplingsbar retur fjäder.**

Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, grepphylsor av flerkomponentmaterial. Hög skäreffekt tack vare optimalt utväxlingsförhållande.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	3,8 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2,2 mm
totallängd	180 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,7 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Tjockväggig grepphylsa
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Material	Kromvanadinstål
Yta	Kemiskt svärtad med polerat huvud

Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	ja
Produktslag	Skärande tång