

**Sidavbitare ERGO™, förkromad, totallängd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	725240 125
GTIN	7314150106547
Artikelklass	730

Beskrivning**Utförande:**

Tången förkromad. **Progressivt slipade skär** dessutom induktionshårdade (cirka 62 HRC). Med kraftig skärfas nära leden för hårt material och fin skärfas vid spetsarna för optimal skärning av mjukt material. Tjockväggiga grepphylsor med i **till- och frånslagbar öppningsfjäder**.

Norm:**DIN ISO 5749****Material:**

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet pianotråd upp till Ø	1,6 mm
totallängd	125 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Tjockväggig ERGO® grepphylsa
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 62 HRC)
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	ja
Produktslag	Skärande tång

