



## Sidavbitare, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 125mm



### Beställningsdata

Ordernummer	725300 125
GTIN	4003773018124
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Slimmad form med induktionshårdade skär (ca 62 HRC).  
Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

**Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

#### Norm:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

### Teknisk beskrivning

klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	3 mm
totallängd	125 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	1,5 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 62 HRC)
Material	Specialverktogsstål
Yta	förkromad

Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång