



## Hårdmetallhammarborr "MX4" SDS-Plus, Ø×totallängd: 6X160mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 789050 6X160  |
| GTIN         | 4002395368938 |
| Artikelklass | 76G           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Borrv huvud med kvadratisk tvärsnitt. Högre borrhastighet med 4-skäregg. Dubbelt så långt serviceliv i förhållande till 2-skäranordningar. Voluminöst 4-spiralutförande. Skarpare vinklad spets:

Exaktare borrarning, ingen glidning på ytan, aggressivare i armeringsstål och högre borrhastighet. PGM-certifierad - bekräftar exakta expanderdugliga borrhål, för både kemiska och mekaniska förankringar. 4-skärigt påsvetsat hårdmetallhuvud.

#### Användningsdata:

För borrarning i betong, natursten och murverk – med högsta möjliga borkomfort. Mycket lugn gång, perfekt för cirkelrunda hål. 4-spiraldesign för snabb utmatning av bormjöl, låga vibrationer och hög stabilitet. Mindre tröttande arbete och låg maskinbelastning.

### Teknisk beskrivning

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| totallängd                    | 160 mm       |
| spirallängd                   | 100 mm       |
| Antal skär Z                  | 4            |
| Ø                             | 6 mm         |
| Skärmaterial                  | VHM          |
| Användning med slag/utan slag | slagborrning |
| Skaft                         | SDS Plus     |
| Produktslag                   | Stenborr     |

