

**Sidavbitare polerad, totallängd: 110mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 724900 110 |
| GTIN | 4003773014324 |
| Artikelklass | 73F |

Beskrivning**Utförande:**

Slimmad form med induktionshårdade skär (ca 62 HRC).
Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| klippkapacitet hård tråd upp till Ø | 1,2 mm |
| totallängd | 110 mm |
| klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø | 2 mm |
| Norm | DIN ISO 5749 |
| Handtag | med plastöverdrag |
| Tillverkningsprocess | Induktionshårdade skär (ca 62 HRC) |
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | Kemiskt svärtad med polerat huvud |
| Kraftsidavbitare med stor kapacitet | nej |
| med inkopplingsbar retur fjäder | nej |

Produktslag

Skärande tång