

**Sidavbitare polerad, totallängd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	724900 125
GTIN	4003773213406
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Slimmad form med induktionshårdade skär (ca 62 HRC).
Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	3 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	1,5 mm
totallängd	125 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	med plastöverdrag
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 62 HRC)
Material	Kromvanadinstål
Yta	Kemiskt svärtad med polerat huvud
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej

Produktslag

Skärande tång