



## Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag, mejselbredd b: 6,5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	662200 6,5
GTIN	4013288003089
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda klingor och mejselspetsar med exakt passform för normerade skruvspår i spårskruvar.

**Kraftformhandtag** av slagtålig plast **med integrerade mjukzoner** gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.

**Klinga** av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertipspetsar, kemiskt nickelbelagda.

#### Norm:

**DIN 5265 Form A**

#### OBS!:

Skruvmejslarna får garanterat bästa livslängd om de alltid används för exakt de normerade skruvspår som de är avsedda för (se tabelldelen). Skador på skruvspåren förhindras effektivt om man alltid väljer rätt mejselstorlek.

### Teknisk beskrivning

klinglängd	150 mm
mejselbredd b	6,5 mm
mejseltjocklek a	1,2 mm
totallängd	255 mm
mejselspets	lasertip
tillverkarens beteckning	334
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar

