

**Sidavbitare blank, totallängd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	725250 160
GTIN	4045197166326
Artikelklass	72B

Beskrivning**Utförande:**

Slimmad form med induktionshårdade skär (ca 62 HRC).
Blank tång, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	2,8 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2 mm
totallängd	160 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	med plastöverdrag
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 62 HRC)
Material	Kromvanadinstål
Yta	blank
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej

Produktslag

Skärande tång