




Skruvdragarsats för spår, med "multicraft"-krafthandtag, Antal skruvmejslar: 7



Beställningsdata

Ordernummer	660910 7
GTIN	7610733085705
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

Mångsidiga och robusta skruvmejslar med konformad klinga (mejselspets) och sexkant för anbringande av skruvnycklar.

"Multicraft"-krafthandtag av slagtålig plast (kadmiumfri), mycket greppsäkert, även med oljiga händer.

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Med planparallell, förskjuten egg. Från storlek 8 med sexkantsansats för skruvnycklar. Förnicklad och förkromad yta, svart egg.

Fördel:

- **Förskjutna planparallella eggar med yt- istället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.**
- **Ingen cam out-effekt.**
- **Eggarna passar perfekt till normerade och onormerade skruvspår.**
- **Handtagets släta och gradfria rundning förhindrar friktion mot handflatan.**
- **Rundad, ergonomisk form med greppsäker och hudvänlig yta som garanterar ett mindre tröttande arbete och stora vridmoment.**
- **Rullstopp.**
- **Märkning med drivningssymbol och storlek.**

Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.

Innehåll:

vardera 1 mejsel nr 660900: storlek 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; 13

Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	7
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Skruvdragare för spår med "multicraft"-krafthandtag mejselbredd b 6,5 mm	660900 6,5
Skruvdragare för spår med "multicraft"-krafthandtag mejselbredd b 10 mm	660900 10
Skruvdragare för spår med "multicraft"-krafthandtag mejselbredd b 13 mm	660900 13
Skruvdragare för spår med "multicraft"-krafthandtag mejselbredd b 3,5 mm	660900 3,5
Skruvdragare för spår med "multicraft"-krafthandtag mejselbredd b 5,5 mm	660900 5,5
Skruvdragare för spår med "multicraft"-krafthandtag mejselbredd b 4 mm	660900 4
Skruvhållare Typ 1	666425 1
Skruvdragare för spår med "multicraft"-krafthandtag mejselbredd b 8 mm	660900 8