



Hårdmetallhammarborr "MX4" SDS-Plus, Ø×totallängd: 8X210mm



Beställningsdata

Ordernummer	789050 8X210
GTIN	4002395366804
Artikelklass	76G

Beskrivning

Utförande:

Borrv huvud med kvadratisk tvärsnitt. Högre borrhastighet med 4-skäregg. Dubbelt så långt serviceliv i förhållande till 2-skäranordningar. Voluminöst 4-spiralutförande. Skarpare vinklad spets:

Exaktare borrarning, ingen glidning på ytan, aggressivare i armeringsstål och högre borrhastighet. PGM-certifierad - bekräftar exakta expanderdugliga borrhål, för både kemiska och mekaniska förankringar. 4-skärigt påsvetsat hårdmetallhuvud.

Användningsdata:

För borrarning i betong, natursten och murverk – med högsta möjliga borrar komfort. Mycket lugn gång, perfekt för cirkelrunda hål. 4-spiral design för snabb utmatning av bormjöl, låga vibrationer och hög stabilitet. Mindre tröttande arbete och låg maskinbelastning.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	4
spirallängd	150 mm
totallängd	210 mm
Ø	8 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Skaft	SDS Plus
Produktslag	Stenborr

